



# Kézikaros szelep VHER-H-B43C-G18

Cikkszám: 3488204

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 4/3, zárt                                                                                                                          |
| Működtetés módja                                             | kézi                                                                                                                               |
| Szélesség                                                    | 51 mm                                                                                                                              |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 600 l/min                                                                                                                          |
| Pneumatikus munkacsatlakozás                                 | G1/8                                                                                                                               |
| Üzemi nyomás                                                 | 0 bar...10 bar                                                                                                                     |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés                       | Vákuumüzem a 3. csatlakozónál<br>Kétnyomású üzemmódban az 1. csatlakozón nagyobbak kell lennie a nyomásnak, mint a 3. csatlakozón. |
| Szerkezeti felépítés                                         | forgó csúszka                                                                                                                      |
| Névleges szélesség                                           | 6 mm                                                                                                                               |
| Távozó levegő funkció                                        | fojtható                                                                                                                           |
| Használati útmutató                                          | csak kézzel működtesse                                                                                                             |
| Tömítés elve                                                 | kemény                                                                                                                             |
| Vezérlés módja                                               | közvetlen                                                                                                                          |
| Áramlásirány                                                 | nem reverzibilis                                                                                                                   |
| Nincs átfedés                                                | igen                                                                                                                               |
| Kapcsolóállás-kijelző                                        | tartozékokkal                                                                                                                      |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                    |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                       |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                                               |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                  |
| Közeghőmérséklet                                             | -20 °C...80 °C                                                                                                                     |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -20 °C...80 °C                                                                                                                     |
| Működtetési nyomaték                                         | 0,9 Nm                                                                                                                             |
| Terméksúly                                                   | 260 g                                                                                                                              |
| Rögzítés módja                                               | Előlapí rögzítés<br>átmenő furattal<br>választhatóan:                                                                              |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/8                                                                                                                               |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/8                                                                                                                               |
| 3. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/8                                                                                                                               |

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 4. pneumatikus csatlakozó             | G1/8                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                   |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium présöntvény |
| Kar alapanyaga                        | Alumínium présöntvény |