


Pneumatikus szelep VLX-2-3/8-MS-NPT

Cikkszám: 34923

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Membránszelep
Működtetés módja	pneumatikus
Tömítés elve	lágy
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	NPT 3/8
Névleges szélesség	13 mm
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil
Áramlásirány	nem reverzibilis
Közegnyomás	1 bar...10 bar
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Visszaállítási módja	pneumatikus rugó
Vezérlés módja	elővezérelt
12. vezérlő segédlevegő csatlakozó	M5
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Közeg	szűrt sűrített levegő, 200 µm szűrő
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	3800 l/min
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavar anyagszáma	1.4301
Terméksúly	470 g