


Vezetőegység
FEN-8/10- -KF
Cikkszám: 35197

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8/10
Löket	1 mm...100 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	450 N
Max. erő Fy, statikus	680 N
Max. Fz erő	450 N
Max. Fz erő, statikus	680 N
Max. Mx nyomaték	11 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	16 Nm
Max. My nyomaték	5 Nm
Max. My statikus nyomaték	7 Nm
Max. Mz nyomaték	5 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	7 Nm
Tolóerő	15 N
Többslet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	8 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	300 g
Súlytöbbslet 10 mm löketenként	8 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	30 mm
Többslet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	4.9 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált