

Vákuum szívókorong VASB-100-1/4-NBR

Cikkszám: 35416

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4 mm
Szívókorong átmérője	100 mm
Hatékony szívóátmérő	85 mm
Csatlakozási helyzet	felső
Szívókorongalak	kerek harmonika, 1,5-szörös
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Szakítóerő 70% vákuum esetén	397 N
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	397 N
Rögzítőmenet	G1/4
Szívókorong felfogása	G 1/4
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Szín	fekete
Shore-keménység	60 +/- 5
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Cink-présöntvény
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR