

Mágnestekercs
VACC-S18-70-K5-16-U2D
Cikkszám: 3546913

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	125 V DC: 7,0 W
Megengedett feszültség-ingadozások	-15% / +10%
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	I. osztály, 2. div. (CA) I. osztály, 2. div. (USA)
Robbanásvédelem	I. osztály, 2. div. (CA) I. osztály, 2. div. (USA)
Ex környezeti hőmérséklet	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Terméksúly	1700 g
Elektromos csatlakozó	Szorító doboz, NPT1/2 kábelbevezető menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet Szürkeöntvény