

Levegőtakarékos pisztoly

LSP-1/4-D

Cikkszám: 35528

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Távozó levegő funkció	Fújás adagolható
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Térfogatáram a légkör ellenében	120 l/min
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	120 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Hangnyomás szint	90 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	240 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/4 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet