



Bekapcsoló szelep HE-1/4-DB-MINI

Cikkszám: 3563687

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	DB
Méret	Mini
Raszterméret	44 mm
Szerkezeti felépítés	Bekapcsoló szelep
Működtetés módja	kézi
Tömítés elve	lággy
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Aktuátor biztosítás	Lakat (opcionális)
Kézi segédműködtetés	nincs
Vezérlés módja	közvetlen
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Átfedés	negatív átfedés
C érték	6.3 l/sbar
b érték	0.8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	2300 l/min
2-3 normál névleges átfolyás	700 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés átmenő furattal
Terméksúly	66 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4

Jellemző	Érték
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Hengeres tolattyú alapanyaga	POM
Tömítések alapanyaga	FPM
Ház alapanyaga	Megerősített PA