

Vakdugó B-3/4

Cikkszám: 3572

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	1
Megfelel a szabványnak	DIN 908
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	35 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Terméksúly	76 g
Rögzítés módja	SW12 ímbuszcsavar
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vakdugó alapanyaga	Acél, horganyzott
O-gyűrű alapanyaga	PA TPE-U(PUR)