

Mágnestekercs MSW-42AC

Cikkszám: 3594

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Min. meghúzási idő	10 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	F
Tekercsparaméterek	42 V AC: 50 Hz, 30 VA felvételi teljesítmény, 22 VA tartási teljesítmény
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	175 g
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint
Rögzítés módja	1/8 külső hatlapfej Tartókapocs
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	Duroplast
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz, ónozott
Tekercs alapanyaga	Réz