


Nyomákszabályozó közlap

LR-ZP-P-D-3

Cikkszám: 35968

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	ISO 5599-1
Integrált funkció	Nyomákszabályozó
Szerkezeti felépítés	Dugattyú
Nyomákszabályozási tartomány	0 MPa...1,2 MPa 0 psi...174 psi
Nyomákszabályozó-tartomány	0 bar...12 bar
1. bemeneti nyomás	14 bar 1,4 MPa 203 psi
Engedély	UL - Recognized (OL)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Terméksúly	1220 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény Acél