


Cikkszám: 35971

Cikkszám: 35971



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	ISO 5599-1
Integrált funkció	Nyomásszabályozó
Szerkezeti felépítés	Dugattyú
Nyomásszabályozási tartomány	0.05 MPa...1.2 MPa 7.25 psi...174 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...12 bar
1. bemeneti nyomás	14 bar 1.4 MPa 203 psi
Engedély	UL - Recognized (OL)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Terméksúly	1220 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény Acél