

Csőcsatlakozó csonk N-1/4-P-9

Cikkszám: 3607

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	6.5 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Tömítőgyűrű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	1
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	12 Nm
Terméksúly	7.14 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	9 mm belső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium