

Csatlakozó darab KSZ-M8

Cikkszám: 36124

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M8
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Menetes csatlakozás	M8 belső menet
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rézet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	70 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Acél horganyzott
Menetes elem alapanyaga	Acél horganyzott