

Csatlakozó darab KSZ-M12X1,25

Cikkszám: 36126

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M12x1,25
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Menetes csatlakozás	M12x1,25 belső menet
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	1.5 kN
Terméksúly	180 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Acél horganyzott
Menetes elem alapanyaga	Acél horganyzott