


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-S62-80P-G2

Cikkszám: 3637970

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz                        | 77 mm                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 6000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 17 Nm                  |
| Terméksúly                            | 970 g                  |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | S62                    |
| Interfész kód Motor In                | 80P                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |