


Tömlőhenger EB-215-80

Cikkszám: 36488

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	215
Szükséges beépítési Ø	230 mm
Löket	80 mm
Max. magasság, kiterjesztett	135 mm
Max. dőlésszög	20 deg
Max. eltolás	10 mm
Min. beépítési magasság	50 mm
Működési mód	egyszeres működésű
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:::4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Visszaállító erő	200 N
Terméksúly	2000 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G3/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	NR/BR
Ház alapanyaga	Acél horganyzott