


# Tömlőhenger EB-215-155

Cikkszám: 36492

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                 | 215                                             |
| Szükséges beépítési Ø                 | 230 mm                                          |
| Löket                                 | 155 mm                                          |
| Max. magasság, kiterjesztett          | 230 mm                                          |
| Max. dőlésszög                        | 30 deg                                          |
| Max. eltolás                          | 20 mm                                           |
| Min. beépítési magasság               | 75 mm                                           |
| Működési mód                          | egyszeres működésű                              |
| Üzemi nyomás                          | 0 bar...8 bar                                   |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:::4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem nem lehetséges                   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...70 °C                                  |
| Visszaállító erő                      | 200 N                                           |
| Terméksúly                            | 2300 g                                          |
| Rögzítés módja                        | belső menettel                                  |
| Pneumatikus csatlakozó                | G3/4                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |
| Tömlő alapanyaga                      | NR/BR                                           |
| Ház alapanyaga                        | Acél<br>horganyzott                             |