


Csőkötegelő spirál PKB-50-BL

Cikkszám: 3656

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	max. 50 mm átmérőjű csőköteghez
Külső Ø	6 mm
Belső Ø	4 mm
Használati útmutató	12 cső, külső átmérő: 12 mm 28 cső, külső átmérő: 8 mm 50 cső, külső átmérő: 6 mm 60 cső, külső átmérő: 4 mm
Tömlőhossz	50 m
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
A termék súlya hossz szerint	0.0146 kg/m
Szín	kék
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PE