


# Fojtó-visszacsapó szelep GR-1/2

Cikkszám: 3720

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                     | Fojtó-visszacsapó funkció                                                                                                         |
| 1. pneumatikus csatlakozás                        | G1/2 belső menet                                                                                                                  |
| 2. pneumatikus csatlakozó                         | G1/2 belső menet                                                                                                                  |
| Beállítóelem                                      | Rovátkolt csavar                                                                                                                  |
| Rögzítés módja                                    | átmenő furattal                                                                                                                   |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban       | 1620 l/min                                                                                                                        |
| Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban | 2760 l/min                                                                                                                        |
| Üzemi nyomás                                      | 0.01 MPa...1 MPa<br>0.1 bar...10 bar<br>1.45 psi...145 psi                                                                        |
| Környezeti hőmérséklet                            | -20 °C...75 °C                                                                                                                    |
| Ház alapanyaga                                    | Cink-présöntvény                                                                                                                  |
| Robbanásvédelem                                   | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt<br>1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                                                                                   |
| Üzemi közeg                                       | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                                                                                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                      |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                 |
| Közeghőmérséklet                                  | -20 °C...75 °C                                                                                                                    |
| Terméksúly                                        | 517 g                                                                                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                                                                                                 |
| Szabályozó csavar alapanyaga                      | Sárgaréz                                                                                                                          |
| Anyacsavar alapanyaga                             | Acél, horganyzott                                                                                                                 |