

Hálózati szűrő CADF-C15-11A-P3

Cikkszám: 3947275

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	47 mm
Magasság	70 mm
Hossz	231 mm
Beépítési helyzet	szabad konvekció
Üzemi feszültség	520/300 V
Bemeneti áram	16 A
Hálózati frekvencia	50 Hz...60 Hz
Engedély	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Terméksúly	900 g
Rögzítés módja	Szerelőlap, csavarozott
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis