

Tömítő patron
VAVC-Q2-M22U-25-N
Cikkszám: 3970092

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DN névleges szélesség	25
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	5 °C...20 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Elzáróelem alapanyaga	NBR
Tartály alapanyaga	PA6