

Tömítő patron
VAVC-Q2-M22U-25-S1
Cikkszám: 3970094

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DN névleges szélesség	25
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	lásd a megfelelőségi nyilatkozatot
Csapágyhőmérséklet	5 °C...30 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Elzáróelem alapanyaga	VMQ (szilikon)
Tartály alapanyaga	PA6