

Adaptív megfogóujj DHAS-GF-120-U-BU

Cikkszám: 3998959

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	120
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkelt, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	10 °C...50 °C
Terméksúly	29 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szorítópofa alapanyaga	TPE-U(PU)