


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-T46-87A

Cikkszám: 4048771

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz                        | 44 mm                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 8000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapágyhőmérséklet                    | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 5.77 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 10 Nm                  |
| Terméksúly                            | 630 g                  |
| Interfészkód, működtető szerkezet     | T46                    |
| Interfészkód Motor In                 | 87 A                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |