

Nyomás látjelző

OH-22-RT

Cikkszám: 4131

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	1.4 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...45 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...45 °C
Terméksúly	25 g
Rögzítés módja	Panelbe szerelt Ø22,5
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis