

Menesztő DARD-L8-25-S

Cikkszám: 4134871

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20/25
Radiális eltérés +/-	2.5 mm
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Rövid távú max. megengedett terhelés az erő irányában +/-	3000 N
Hosszú távon megengedett legnagyobb terhelés az erő irányában +/-	1400 N
Terméksúly	48 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis rézmentes
Adapter alapanyaga	Alumínium, eloxált
Csavarok alapanyaga	Acél, horganyzott