

Ellencsapágy
EAMG-U1-60-G2
Cikkszám: 4164963

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	37 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis