

Gömbcsap
VZBM-11/2-RP-25-D-2-F0305-B2B3
Cikkszám: 4405652

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	Rp1 1/2
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F03 F05
Belső Ø	40 mm
DN névleges szélesség	40
Szelepfunkció	2/2
Áramlási irány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	25
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	9.5 Nm
Szabvány alapján	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:--:] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok
Közeghőmérséklet	-15 °C...90 °C
Kv átfolyás	156 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Ház anyagszáma	CW617N

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	FPM HNBR PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz krómozott
Golyó anyagszáma	CW617N
Tengely alapanyaga	Sárgaréz
Tengely anyagszáma	CW617N
Terméksúly	1135 g
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség