



Mágnesszelep

JMFH-5-PK-3

Cikkszám: 4447

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	105 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	PK-3
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Tányér-ülék
Névleges szélesség	2.5 mm
Tömítés elve	lággy
Kapcsolási idő ekkor	13 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Terméksúly	380 g
Rögzítés módja	a csatlakozólapon a szerelőkereten átmenő furattal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
2. pneumatikus csatlakozó	PK-3
3. pneumatikus csatlakozás	PK-3
4. pneumatikus csatlakozó	PK-3
5. pneumatikus csatlakozó	PK-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium eloxált
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált