


**Gömbcsap**  
**VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3**  
Cikkszám: 4451859

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                                                         | Érték                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                                                                             | 3-utas gömbcsap<br>T-furat                                                                              |
| Működtetés módja                                                                                 | mechanikus                                                                                              |
| Tömítés elve                                                                                     | lágy                                                                                                    |
| Beépítési helyzet                                                                                | tetszés szerint                                                                                         |
| Rögzítés módja                                                                                   | Vezetékbeszerelés                                                                                       |
| Armatúra csatlakozó                                                                              | Rp1 1/2                                                                                                 |
| Kapcsolóállás-kijelző                                                                            | Rés iránya = áramlási irány                                                                             |
| Karimafuratkép                                                                                   | F04<br>F05                                                                                              |
| Belső Ø                                                                                          | 38 mm                                                                                                   |
| DN névleges szélesség                                                                            | 40                                                                                                      |
| Szelepfunkció                                                                                    | 3/2                                                                                                     |
| Áramlási irány                                                                                   | megfordítható                                                                                           |
| Névleges nyomás, PN armatúra                                                                     | 25                                                                                                      |
| Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény | 26.7 Nm                                                                                                 |
| Szabvány alapján                                                                                 | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                  |
| Közeg                                                                                            | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [---] szerint<br>Inert gázok<br>Víz - nem vízgőz<br>semleges folyadékok |
| Közeghőmérséklet                                                                                 | -20 °C...130 °C                                                                                         |
| Kv átfolyás, T típus                                                                             | 200 m³/h                                                                                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                                            | RoHS-kompatibilis                                                                                       |
| LABS konformitás                                                                                 | VDMA24364-Zone III                                                                                      |
| Ház alapanyaga                                                                                   | Sárgaréz<br>nikkelezett                                                                                 |
| Ház anyagszáma                                                                                   | CW617N                                                                                                  |

| Jellemző                                        | Érték                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tömítések alapanyaga                            | HNBR<br>PTFE                                            |
| Golyó alapanyaga                                | Sárgaréz<br>krómozott                                   |
| Golyó anyagszáma                                | CW614N                                                  |
| Tengely alapanyaga                              | Sárgaréz                                                |
| Tengely anyagszáma                              | CW614N                                                  |
| Terméksúly                                      | 3190 g                                                  |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                |