


Gömbcsap
VZBM-2-RP-25-F-3L-F05-B2B3
Cikkszám: 4451865

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	3-utas gömbcsap L-furat
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágy
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés
Armatúra csatlakozó	Rp2
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F05
Belső Ø	45 mm
DN névleges szélesség	50
Szelepfunkció	3/2
Áramlási irány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	25
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	36 Nm
Szabvány alapján	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:--:] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok
Közeghőmérséklet	-20 °C...130 °C
Kv átfolyás, L típus	292 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Ház anyagszáma	CW617N

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	HNBR PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz krómozott
Golyó anyagszáma	CW614N
Tengely alapanyaga	Sárgaréz
Tengely anyagszáma	CW614N
Terméksúly	4470 g
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség