


Szelep

VOFC-L-M52-M-FG14-F19

Cikkszám: 4514923

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	5/2, monostabil
Működtetés módja	elektromos
Szélesség	40 mm
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1030 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	Csatlakozólap G1/4
Üzemi nyomás	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges szélesség	6 mm
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nincs
Vezérlés módja	elővezérelt
Vezérlőlevegőellátás	belső
Áramlásirány	nem reverzibilis
Kv térfogatáram tápnyomásra kapcsolva	1.08 m³/h
Kv átfolyás leszellőztetésnél	1.08 m³/h
2-3 normál névleges átfolyás	978 l/min
Kikapcsolási idő	22 ms
Bekapcsolási idő	26 ms
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:2:2] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	-25 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C

Jellemző	Érték
Terméksúly	520 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	1/4-es karima NAMUR csatlakozóalak
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
4. pneumatikus csatlakozó	1/4 karima NAMUR csatlakozóalak
5. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium, ematal bevonattal