

Elosztó tömb FR-12-M5

Cikkszám: 4525

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4.1 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	3.5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	40 g
Kimenetek száma	12
Ellátó vezetékek száma	1
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8 belső menet
2. pneumatikus csatlakozó	M5 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált