


Billenőkaros szelep

H-5/3-1/4

Cikkszám: 4577

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	5/3 zárt
Működtetés módja	kézi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	680 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/4
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Névleges szélesség	7 mm
Tömítés elve	lággy
Vezérlés módja	elővezérelt
Áramlásirány	nem reverzibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1060 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4