


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-V32-60P

Cikkszám: 4608750

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	55.1 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	1.03 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.5 Nm
Terméksúly	210 g
Interfész kód, működtető szerkezet	V32
Interfész kód Motor In	60P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis