


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-T42-80P

Cikkszám: 4623788

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	64.1 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.77 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	10 Nm
Terméksúly	500 g
Interfész kód, működtető szerkezet	T42
Interfész kód Motor In	80P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis