

Hangtompító U-PK-3

Cikkszám: 4646

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Térfogatáram a légkör ellenében	310 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	70 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Terméksúly	4.5 g
Pneumatikus csatlakozó	PK-3
Csillapító betét alapanyaga	Bronz
Bezsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis