

# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-65-T42-60P-87

Cikkszám: 4784301

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Méret                                 | 65                     |
| Középtávolság                         | 87 mm                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Hajtásáttétel                         | 1:1                    |
| Max. fordulatszám                     | 3000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III     |
| Csapághőmérséklet                     | -20 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet                | 0 °C...50 °C           |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjáratú hajtónyomaték              | 0.22 Nm                |
| Átvihető forgatónyomaték              | 3 Nm                   |
| Terméksúly                            | 583 g                  |
| Interfészkód, működtető szerkezet     | T42                    |
| Interfészkód Motor In                 | 60P                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |