

csatlakozó
EAMD-16-15-6-8X10
Cikkszám: 4819883

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	6 mm
2. tartó átmérője	8 mm
Méret	16
Névleges hossz	15 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.355 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.5 Nm
Terméksúly	12.8 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis