

**csatlakozó**  
**EAMD-16-15-5-8X10**  
Cikkszám: 4819892

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. tartó átmérője                     | 5 mm                    |
| 2. tartó átmérője                     | 8 mm                    |
| Méret                                 | 16                      |
| Névleges hossz                        | 15 mm                   |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint         |
| Max. fordulatszám                     | 10000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L          |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C          |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                 |
| Környezeti hőmérséklet                | -25 °C...60 °C          |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 1.2 Nm                  |
| Terméksúly                            | 13 g                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis       |