

**Tengelycsap**  
**DARF-Q11-35/40**  
Cikkszám: 4835939

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Méret                                 | 35<br>40                                  |
| dugattyúØ-höz                         | Ø35<br>Ø40                                |
| Szerkezeti felépítés                  | Tengelycsap                               |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korróziónak való kitettség   |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                            |
| Terméksúly                            | 350 g                                     |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal és központosító hüvellyel |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                         |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél, nikkelezett                         |