

Tengelycsap
DARF-Q11-32
Cikkszám: 4835940

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
dugattyú- $\emptyset$ -höz	$\emptyset 32$
Szerkezeti felépítés	Tengelycsap
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	287 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	Acél, nikkelezett