

Tengelycsap
DARF-Q11-12
Cikkszám: 4835942

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
dugattyú- $\emptyset$ -höz	$\emptyset 12$
Szerkezeti felépítés	Tengelycsap
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	38 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	Acél, nikkelezett