

## Karimás felfogás

### DAMF-Q12-12

Cikkszám: 4965018

**FESTO**



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Méret                                 | 12                                       |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                          |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                           |
| Környezeti hőmérséklet                | 0 °C...60 °C                             |
| Max. meghúzási nyomaték               | 2 Nm                                     |
| Terméksúly                            | 54 g                                     |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                        |
| Felfogás alapanyaga                   | Horganyzott acél                         |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél, horganyzott                        |