


Csatlakozó
EAMD-25-22-12-10X12
Cikkszám: 5029897

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	12 mm
2. tartó átmérője	10 mm
Méret	25
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	9 Nm
Terméksúly	42.1 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis