


Csatlakozó EAMD-33-22-19-10X12

Cikkszám: 5030024

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	19 mm
2. tartó átmérője	10 mm
Méret	33
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	4.6 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	9 Nm
Terméksúly	46.1 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis