


Lineáris hajtómű DLGF-KF-40-400-PPSA

Cikkszám: 5074760

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	400 mm
Dugattyú Ø	40 mm
Csillapítás	önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Elviteli elv	alakkal záró (rés)
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	12.9 mm
Max. erő Fy	1700 N
Max. -Fz erő (a hajtómű felé)	2000 N
Max. +Fz erő (a hajtóműtől távol)	1150 N
Max. Mx nyomaték	54 Nm
Max. My nyomaték	90 Nm
Max. Mz nyomaték	90 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	754 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	754 N
Mozgatott tömeg	2540 g
Terméksúly	9807 g
Helyettesítő csatlakozók	lásd a termékrajzot
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés átmenő furattal tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	G1/4

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis rézmentes
Fedél alapanyaga	Alumínium öntvény, bevonatos
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium