

# Csapágybak LN-50

Cikkszám: 5149

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 50                                                               |
| Szabvány alapján                      | ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...150 °C                                                  |
| Terméksúly                            | 323 g                                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                |
| Felfogás alapanyaga                   | Edzett acél                                                      |