


# Motorkábel NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28

Cikkszám: 5213342

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                 | Érték                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Megfelel a szabványnak                                   | DIN 47100                                                         |
| Vezetékmegjelölés                                        | táblatartó nélkül                                                 |
| Csatlakozási gyakoriság                                  | 30                                                                |
| Terméksúly                                               | 770 g                                                             |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                        | Terepikészülék-oldal                                              |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás                    | szögletes                                                         |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód               | Csatlakozó                                                        |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés                 | döntött                                                           |
| 1. elektromos csatlakozó, megjegyzés a kábelkivezetéshez | 90°                                                               |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika            | F1 csatlakozóalak                                                 |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma             | 31                                                                |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk            | 31                                                                |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa                | Reteszelés                                                        |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                        | Vezérlésoldal                                                     |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód              | Kábel                                                             |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika            | nyitott vég                                                       |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma             | 28                                                                |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek         | 28                                                                |
| DC üzemi feszültségi tartomány                           | 0 V...50 V                                                        |
| DC névleges üzemi feszültség                             | 24 V                                                              |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                               | 0.5 A                                                             |
| Lökőfeszültség-állóság                                   | 0.25 kV                                                           |
| Kábelhossz                                               | 2.6 m                                                             |
| Vezetéktulajdonság                                       | energialáncokhoz alkalmas                                         |
| Vezeték vizsgálati feltételei                            | Vizsgálati feltételek kérésre                                     |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                        | 49.5 mm                                                           |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés                 | 74.25 mm                                                          |
| Kábelátmérő                                              | 9.9 mm                                                            |
| Kábelátmérő tűrése                                       | ± 0,2 mm                                                          |
| Kábelszerkezet                                           | 1 x (6 x 0,35 mm <sup>2</sup> ) + 2 x (4 x 0,15 mm <sup>2</sup> ) |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                          | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.35 mm <sup>2</sup>                      |

| Jellemző                                              | Érték                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vezetékvégek                                          | Érvéghüvely                                  |
| Védettség                                             | IP20                                         |
| Megjegyzés a védettségről                             | szerelt állapotban                           |
| Környezeti hőmérséklet                                | -20 °C...75 °C                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...70 °C                                |
| Csapághőmérséklet                                     | -25 °C...55 °C                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-Zone III                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |
| Szennyezettségi fok                                   | 1                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 1 - alacsony korróziónak való kitettség      |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | TPE-U(PUR)                                   |
| Kábelköpeny színe                                     | fekete                                       |
| Ház alapanyaga                                        | PA                                           |
| Ház színe                                             | fekete                                       |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                    | Ónozott rézötvözet                           |