


# Teleptömb MHA2-PR10-5-M5

Cikkszám: 525131

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	597 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal szerelősínnel
Szeleprögztítés típusa	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	M7
2. pneumatikus csatlakozó	M5
3. pneumatikus csatlakozás	M7
4. pneumatikus csatlakozó	M5
5. pneumatikus csatlakozó	M7
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet